

産業廃棄物の分別保管で
困っていませんか？

そんな悩みをフレコンバッグスタンドが
解決します。



女性も入れやすい
低さ。



ワイドな投入口

フレコンバッグのフタを
折り返すだけの簡単装着

特長

- 1 m³フレコンバッグ専用の堅牢スタンド。
- フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
- 吊りベルトをスタンド側面のフレームに掛け、袋のフタの折り返すと投入口がスッキリと大きく開きます。
- 投入口は手前が低く (1,070mm) になっているので女性にも入れやすくなっています。
- 移動が楽な直径150ミリの径大径キャスター付で設置場所を選びません。(ストッパー2個付)
- スタンドの両側内面は板張りになっているのでフレコンバッグの取り出しがスムーズにできます。

廃棄物ごとにフレコンバッグを並べて置けば
きれいに分別することができます。

《使用例》



紙

プラスチック

木屑

フレコンバッグスタンドFBS-3の名称

フレコンバッグの耳固定フック




フレコンバッグスタンドの収納



使わないときは折りたたんで
ネステイングして保管できます。

キャスター



キャスターは
奥がφ150固定キャスター
手前がφ150自在ストッパー付
で移動が楽にできます。

φ150自在ストッパー付

φ150固定キャスター

フレコンバッグの取付方法

①フレコンバッグスタンドの側面を開きます。



②床板を降ろしロックします。



③フレコンバッグをセットして吊りベルトをスタンドの側面に引っ掛けます。



④固定フックにフレコンバッグの耳(2か所)を掛けます。



⑤上下2か所にステーを取り付けます。



⑥フレコンバッグのフタを折り曲げて固定紐をステーに縛り完了です。



固定紐をステーに縛ります。



フレコンバッグスタンドの仕様

製品名	品番	サイズ(最大外寸)	重量	最大積載重量	材質
フレコンバッグスタンド	FBS-3	外寸幅860×奥行855(877)×高さ1,382mm 内寸幅800×奥行825×高さ1,152mm	約51kg	500kg	本体/スチール製：メラミン焼付塗装

お問い合わせ・ご注文

アイニチ 株式会社

TEL:06-6981-1661
FAX:06-6981-4393

https://www.e-aiwa.com
〒537-0003 大阪市東成区神路2-7-28